

Geräteschienensystem GS2

Hohlschiene aus Edelstahl 25x10x1,5mm mit aufgeschweißten Gewindebolzen – geeignet zur Aufnahme medizinischer Geräte mit Klauenbefestigung. Die Länge der Einzel-Geräteschienen ist individuell anpassbar und ohne Mehrpreis.



Ausführung: Wandhalteplatten aus Aluminium, Bolzen aus Edelstahl, ein Befestigungsflansch pro Schiene mit Erdungsanschluss sowie einer Kunststoffabdeckung. Die Enden der Geräteschiene sind mit Kunststoffkappen verschlossen.


Zur einfachen Montage kann die Geräteschiene durch Lösen einer Schraube pro Halter komplett von den Wandhaltern entfernt werden.

Einfache und schnelle Montage:


Die Bohrungen anzeichnen mit Hilfe der ohne Kunststoffabdeckungen vormontierten Schiene. Löcher bohren, Schienen mit Schrauben und Dübeln befestigen. Schiene von den Haltern durch Lösen der Madenschraube am Halter entfernen. Kunststoffkappen auf Haltebolzen aufschieben. Schiene wieder auf die Halter aufschieben und mit Madenschraube befestigen. Erdungsleitung aufkleben und Kunststoffabdeckungen über die Halter schieben.

Tragfähigkeit 120 kg/m bei Halterabstand 40cm, Tragfähigkeit 100 kg/m bei Halterabstand 50cm.

Farbe der Abdeckkappen: weiß, hellgrau, schwarz oder aus Edelstahl (Mehrpreis)



Abmessungen



Standardlängen und Bestelltext

Bestellnummer **12100** – Normgeräteschiene mit **Halterabstand 400mm**

Länge der Geräteschiene (mm):	Halter bei (mm):
500	50 / 400 / 50
600	100 / 400 / 100
800	200 / 400 / 200
1000	100 / 2x400 / 100
1500	150 / 3x400 / 150
2000	200 / 4x400 / 200
2500	50 / 6x400 / 50
3000	100 / 7x400 / 100

Standardlängen und Bestelltext

Bestellnummer **12101** – Normgeräteschiene mit **Halterabstand 500mm**

Länge der Geräteschiene (mm):	Halter bei (mm):
600	50 / 500 / 50
800	150 / 500 / 150
1000	250 / 500 / 250
1500	250 / 2x500 / 250
2000	250 / 3x500 / 250
2500	250 / 4x500 / 250
3000	250 / 5x500 / 250

Kundenspezifische Längen

Bitte bestellen Sie gemäß dem obigen Schema.

Sonderanfertigungen

Auf Kundenwunsch fertigen wir die Geräteschienen auch mit anderen Halterabständen oder mit genau festgelegten Halterpositionen. Die Geräteschienen können auch als Vollschiene ausgeführt werden.

Zeichnungen

Zeichnungen im DXF Format können Sie herunterladen:

<http://www.mtg-gmbh.de/download.html>

Auf Anfrage erhalten Sie auch projektspezifische Zeichnungen.